

TPモールド

テストピース用 モールド缶

特長

- 専用のキャップが付いているので材料の養成の手間がなくなります。
- 軽量かつ高品質な商品で作業 UP!! JIS - A1132 の基準に準じています。
- 剥離剤を使わなくても、簡単に脱型できます。
- 現場情報など直接記入するスペースがあります。
- disposableだから掃除やメンテナンスが不要です。
- 運賃は2ケースより無料!




サイズ $\phi 50\text{mm} \times \text{H}100\text{mm}$



60缶 / 1cs

使用方法



材料を投入する。

突き棒や木槌等を使い2～3回に分けて材料を詰め込みキャッピングして下さい。

専用のキャップでフタをして下さい。



ペンチやニッパー等を用いて側面2カ所より剥いて下さい。

脱型完了

※作業時は手袋を着用し、切り口等で手を切らないようご注意ください。

製造元
〒464-0039
名古屋市千種区日和町 3-14-104
ユナイテッドメタル株式会社
TEL 052-700-5723

販売元
〒545-0032
大阪市阿倍野区晴明通 2-7
プロモーテッド・ルーク株式会社
TEL 06-6658-0073

販売代理店